

Formules de Bas de ligne Nicolas Germain.

Grand BDL pour soie de 4-5			Grand BDL pour soie de 5-6		
		Corps de bas de ligne égal à 4,50 mètres			Corps de bas de ligne égal à 4,50 mètres
40 centièmes	60 cm		45 centièmes	45cm	
35 centièmes	70cm		40 centièmes	55cm	
30 centièmes	85cm		35 centièmes	65cm	
25 centièmes	75cm		30 centièmes	75cm	
20 centièmes	70 cm		25 centièmes	65cm	
18 centièmes	60 cm		20 centièmes	60cm	
16 centièmes	30cm		18 centièmes	55cm	
16 centièmes	30cm		16 centièmes	30 cm	
Pointe de 12 ou 14 centièmes au choix de 3 mètres			Pointe de 12 ou 14 centièmes au choix de 3 mètres		

Bas de ligne total 7,50 mètres

Bas de ligne total 7,50 mètres

Petit pour soie de 4-5			Petit pour soie de 5-6		
		Corps de bas de ligne égal à 3,50 mètres			Corps de bas de ligne égal à 3,50 mètres
40 centièmes	50cm		45 centièmes	40cm	
35 centièmes	65cm		40 centièmes	50cm	
30 centièmes	75cm		35 centièmes	55cm	
25 centièmes	65 cm		30 centièmes	65cm	
20 centièmes	55cm		25 centièmes	55cm	
18 centièmes	40cm		20 centièmes	50cm	
18 centièmes	40cm		18 centièmes	35cm	
Pointe de 12 ou 14 centièmes au choix de 2,50 mètres			Pointe de 12 ou 14 centièmes au choix de 2,50 mètres		

Bas de ligne total 6,00 mètres

Bas de ligne total 6,00 mètres

Le fil utilisé est du Teklon céramique. Il est traité du 50 centièmes au 20 centièmes. Ensuite, il est non traité.

Bas de ligne à la carte: longueur et diamètres de fil au choix du client. Réaliser vos schémas/tableaux selon votre besoin au dos du bon de commande. Possibilité d'insérer des brins fluos et de réaliser des micros-boucles.